

Termékadatlap

Jellemzők

ISM20608

OPTILINE 70 minioszlop, kétoldalas, 4 modul, nyitott, eloxált alu



Fő jellemzők

Termékválaszték	OptiLine 70
Kábel installációs rendszer	Oszlop
Product type	Oszloprögzítő eszköz
Oszlop típusa	Kétoldalas
Pólus/oszlop felületi kiképzés	Eloxált

Kiegészítő jellemzők

Colour	Semleges
Rögzítési mód	Rácsavarozás
Előlap nyitó oldal	70 mm
Anyag	Alumínium anódos
Quantity package 1 / unit	1 darab
Magasság	333 mm
Szélesség	164 mm

Környezet

Szabványok	73/23/EWG 99/5/EEC EN-AW-6063 IEC 1095 SS 424 10 32 : 1989
Operating temperature	-25...60 °C
IP védettségi fok	IP40

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	15,4 cm
1. csomag szélessége	16,4 cm
1. csomag hossza	33,3 cm
1. csomag súlya	1,42 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 2. csomagban	36
2. csomag magassága	62,0 cm
2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	71,12 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------