

# ISM20808

OPTILINE energiaszlop tartóláb, kerek,  
szürke



## Fő jellemzők

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Kábel installációs rendszer  | Pólus       |
| Termék vagy alkatrész típusa | Láb adapter |

## Kiegészítő jellemzők

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Pólus típusa                   | Egy oldalas<br>Kétoldalas                       |
| Színárnyalat                   | Szürke (RAL 9010)                               |
| Mennyiség készletenként        | 1 darab                                         |
| Pólus/oszlop felületi kiképzés | Eloxált<br>Porfúvott                            |
| Pólus rögzítési mód            | Szabadonálló                                    |
| Rögzítési mód                  | Rögzítés a tartófelületen keresztül 4 csavarral |
| Anyag                          | Acélöntvény festett                             |
| Magasság                       | 29 mm                                           |
| Átmérő                         | 317 mm                                          |
| Piaci szegmens                 | Kiskereskedelmi<br>Lakossági                    |

## Környezet

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -25...60 °C |
| IP védettségi fok                           | IP30        |

## Csomagolási egység

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE        |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1          |
| 1. csomag magassága                  | 2,9 cm     |
| 1. csomag szélessége                 | 31,7 cm    |
| 1. csomag hossza                     | 31,7 cm    |
| 1. csomag súlya                      | 10,75 kg   |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | P12        |
| Egységek száma 2. csomagban          | 62         |
| 2. csomag magassága                  | 80 cm      |
| 2. csomag szélessége                 | 80 cm      |
| 2. csomag hossza                     | 120 cm     |
| 2. csomag súlya                      | 681,724 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék                                                                                                           |
| REACH rendelet                |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>            |
| EU RoHS irányelv              | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)                                                        |
| Kínai RoHS rendelet           |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>       |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  <a href="#">Igen</a>                         |
| Környezetvédelmi közzététel   |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a> |
| Körkörösségi profil           | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                          |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|