

Termékadatlap

Jellemzők

ISM20822

OPTILINE Díszszalag oszlophoz, szürke



Fő jellemzők

Kábel installációs rendszer	Oszlop Pólus
Termék vagy alkatrész típusa	Díszítő csík

Kiegészítő jellemzők

Pólus típusa	Egy oldalas Kétoldal
Oszlop típusa	Egy oldalas Kétoldal
Színárnyalat	Szürke (RAL 7043)
Mennyiség készletenként	5 darab
Pólus/oszlop felületi kiképzés	Porfúvott Eloxált
Pólus rögzítési mód	Feszítve szerelt Szabadonálló
Anyag	Szilikongumi
Hosszúság	5000 mm
Átmérő	3,5 mm
Piaci szegmens	Kiskereskedelmi Lakossági

Környezet

Szabványok	EN 50085-1: 2005:2005 NF C 68-102
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...60 °C
IP védettségi fok	IP30

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,000 cm
1. csomag szélessége	13,000 cm
1. csomag hossza	13,000 cm
1. csomag súlya	52,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	20
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm

2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	1,527 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------