

Termékadatlap

Jellemzők

ISM71504

Kábelszorító anyával 1 db kábelhez, M25



Fő jellemzők

Product range	Thorsman glands
Product type	Tömszelence
Colour	Szürke (RAL 7035)
Quantity per package	10 darabos készlet

Kiegészítő jellemzők

Anyag	PA6
ISO menet	M25
Kábel külső átmérője	11...17 mm

Környezet

IP-Class	IP68 kettős szigetelés
Operating temperature	-30...80 °C állandóan -30...150 °C belső IP

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,0 cm
1. csomag szélessége	19,0 cm
1. csomag hossza	19,0 cm
1. csomag súlya	21,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BAG
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	10 cm
2. csomag szélessége	10 cm
2. csomag hossza	4 cm
2. csomag súlya	2,11 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 3. csomagban	500
3. csomag magassága	25 cm
3. csomag szélessége	28,5 cm
3. csomag hossza	48,5 cm
3. csomag súlya	106 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------