

K2B1002HCH

Harmony K komplett bütykös kapcsoló, 20A,
Ø22, 2P, 90°, be-ki kapcsoló



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony Modular iPC
Termék vagy alkatrész típusa	Komplett ellenőrzőállomás
Komponens neve	K2
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram	20 A
Szerelési hely	Mellső
Rögzítési mód	Ø 3.6 mm-es lyukak
Kamerakapcsoló-fej típus	Előlappal 45 x 45 mm
Kezelő típusa	Fekete kezelőkar, hossz = 35 mm
Forgatófogantyús lakat	Nélkül
Jelmagyarázat bemutatása	Van fémes jelmagyarázat, 0 - 1 fekete jelzés
Cam kapcsoló funkciók	Kapcsoló
Visszatérés	Nincs
Kikapcsolt helyzet	Off állással
Pólusok megnevezése	2P
Kapcsolási helyzetek	Jobb: 0° - 90°
IP védettségi szint	IP65 conforming to MSZ EN 60529

Kiegészítő jellemzők

Kapcsolási szög	90 °
[Ui] névleges szigetelési feszültség	690 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram	16 A
Névleges üzemi teljesítmény W-ben	1300 W AC-3e, 230 V kétfázisú megfelel IEC 60947-3 14000 W AC-21, 400 V 3 fázis megfelel IEC 60947-3 17000 W AC-21, 500 - 660 V 3 fázis megfelel IEC 60947-3 2200 W AC-3e, 230 V 3 fázis megfelel IEC 60947-3 2200 W AC-3e, 400 V kétfázisú megfelel IEC 60947-3 4000 W AC-23B, 230 V 3 fázis megfelel IEC 60947-3 4000 W AC-3e, 400 V 3 fázis megfelel IEC 60947-3 4000 W AC-3e, 500 V 3 fázis megfelel IEC 60947-3 4000 W AC-3e, 6 V 3 fázis megfelel IEC 60947-3 5500 W AC-23B, 400 V 3 fázis megfelel IEC 60947-3 5500 W AC-23B, 500 V 3 fázis megfelel IEC 60947-3 5500 W AC-23B, 6 V 3 fázis megfelel IEC 60947-3 8000 W AC-21, 230 V 3 fázis megfelel IEC 60947-3
Névleges üzemi AC áram	8 A -400 V AC-3e 3 fázis megfelel IEC 60947-3 10,8 A -400 V AC-23B 3 fázis megfelel IEC 60947-3 14,6 A -230 V AC-23B 3 fázis megfelel IEC 60947-3 4,7 A -6 V AC-3e 3 fázis megfelel IEC 60947-3 6,4 A -6 V AC-23B 3 fázis megfelel IEC 60947-3 6,5 A -500 V AC-3e 3 fázis megfelel IEC 60947-3 8,3 A -230 V AC-3e 3 fázis megfelel IEC 60947-3 8,9 A -500 V AC-23B 3 fázis megfelel IEC 60947-3 2 A -500 V AC-15: B300 megfelel IEC 60947-5-1/1991 3 A -400 V AC-15: B300 megfelel IEC 60947-5-1/1991 4 A -230 V AC-15: B300 megfelel IEC 60947-5-1/1991

Elektromos élettartam	200000 Ciklus AC-23A 200000 Ciklus AC-3e 600000 Ciklus AC-15: B300 600000 ciklus AC-21
Üzemelési ráta	2,5 Cikl/Perc AC-21 2,5 Cikl/Perc AC-23A 2,5 Cikl/Perc AC-3e 8,333 cikl/perc AC-15: B300
Rövidzárlati áram	10000 A
Rövidzárlat-védelem	20 A betét biztosíték izolátor, típus gG
Uimp névleges lökő-feszültség állóság	4 KV szigetelő funkcióban 6 kV megfelel IEC 60947-1
Érintkezők működése	Lassan bontó
Pozitív nyitás	Van
Villamos csatlakozás	Rögzített csavaros sorkapocs rugalmas, szorító kapacitás: 2 x 100 mm ² Rögzített csavaros sorkapocs tömör, szorító kapacitás: 1 x 23 mm ²
Mechanikai tartósság	1000000 ciklus
CAD teljes szélesség	45 mm
CAD teljes magasság	50 mm
CAD teljes mélység	49 mm
Nettó súly	0,15 kg

Környezet

Szabványok	IEC 60947-3 esetén betápláló áramkör IEC 60947-5-1/1991 esetén vezérlő áramkör CENELEC EN 50041 GB/T 14048.5 esetén vezérlő áramkör GB/T 14048.3 esetén betápláló áramkör
Termékbizonyítvány	CSA-Ex 240 V 3 LE 3 fázis 2 -pólus(ok) UL-Aex 240 V 0,33 LE kétfázisú 2 -pólus(ok) CSA-Ex 240 V 1 LE kétfázisú UL-Aex 240 V 1 LE 3 fázis CCC
Védőkezelés	TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Ütésállóság	35 gn megfelel IEC 68-2-27, EA tesztek
Rezgési ellenállás	5 Gn konstans gyorsulás (f = 10...150 Hz) megfelel IEC 68-2-6, FC teszt
Túlfeszültségi kategória	II. osztály megfelel IEC 55011 II. osztály megfelel NF C 20-040

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,500 cm
1. csomag szélessége	6,500 cm
1. csomag hossza	11,000 cm
1. csomag súlya	157,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	15,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	1,701 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	320
3. csomag magassága	75,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	62,432 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------