

## K2C003HLH

Harmony K komplett bütykös kapcsoló, 20A, multifix, 3P, 90°, be-ki kapcsoló



### Fő jellemzők

|                                                   |                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Termékválaszték                                   | Harmony Modular iPC                          |
| Termék vagy alkatrész típusa                      | Komplett ellenőrzőállomás                    |
| Komponens neve                                    | K2                                           |
| [lth] egyezményes nyitott szerelési termikus áram | 20 A                                         |
| Szerelési hely                                    | Mellső                                       |
| Rögzítési mód                                     | Többszörös rögzítés                          |
| Kamerakapcsoló-fej típus                          | Előlappal 45 x 45 mm                         |
| Kezelő típusa                                     | Fekete kezelőkar, hossz = 35 mm              |
| Forgatófogantyús lakat                            | Nélkül                                       |
| Jelmagyarázat bemutatása                          | Van fémes jelmagyarázat, 0 - 1 fekete jelzés |
| Cam kapcsoló funkciók                             | Kapcsoló                                     |
| Visszatérés                                       | Nincs                                        |
| Kikapcsolt helyzet                                | Off állással                                 |
| Pólusok megnevezése                               | 3P                                           |
| Kapcsolási helyzetek                              | Jobb: 0° - 90°                               |
| IP védettségi szint                               | IP40 conforming to MSZ EN 60529              |

### Kiegészítő jellemzők

|                                                 |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapcsolási szög                                 | 90 °                                                                                                                                                               |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség            | 690 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1                                                                                                                     |
| [lthe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram | 16 A                                                                                                                                                               |
| Elektromos élettartam                           | 200000 Ciklus AC-23A<br>200000 Ciklus AC-3e<br>600000 Ciklus AC-15: B300<br>600000 ciklus AC-21                                                                    |
| Üzemelési ráta                                  | 2,5 Cikl/Perc AC-21<br>2,5 Cikl/Perc AC-23A<br>2,5 Cikl/Perc AC-3e<br>8,333 cikl/perc AC-15: B300                                                                  |
| Rövidzárlati áram                               | 10000 A                                                                                                                                                            |
| Rövidzárlat-védelem                             | 20 A betét biztosíték izolátor, típus gG                                                                                                                           |
| Uimp névleges lökő-feszültség állóság           | 4 KV szigetelő funkcióban<br>6 kV megfelel IEC 60947-1                                                                                                             |
| Érintkezők működése                             | Lassan bontó                                                                                                                                                       |
| Pozitív nyitás                                  | Van                                                                                                                                                                |
| Villamos csatlakozás                            | Rögzített csavaros sorkapocs rugalmas, szorító kapacitás: 2 x 100 mm <sup>2</sup><br>Rögzített csavaros sorkapocs tömör, szorító kapacitás: 1 x 23 mm <sup>2</sup> |
| Mechanikai tartósság                            | 1000000 ciklus                                                                                                                                                     |
| CAD teljes szélesség                            | 45 mm                                                                                                                                                              |
| CAD teljes magasság                             | 45 mm                                                                                                                                                              |
| CAD teljes mélység                              | 87 mm                                                                                                                                                              |
| Nettó súly                                      | 0,135 kg                                                                                                                                                           |

## Környezet

|                                             |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szabványok                                  | IEC 60947-3 esetén betápláló áramkör<br>IEC 60947-5-1/1991 esetén vezérlő áramkör<br>CENELEC EN 50041<br>GB/T 14048.5 esetén vezérlő áramkör<br>GB/T 14048.3 esetén betápláló áramkör |
| Termékbizonyítvány                          | CSA-Ex 240 V 3 LE 3 fázis 2 -pólus(ok)<br>UL-Aex 240 V 0,33 LE kétfázisú 2 -pólus(ok)<br>CSA-Ex 240 V 1 LE kétfázisú<br>UL-Aex 240 V 1 LE 3 fázis                                     |
| Védőkezelés                                 | TC/TH                                                                                                                                                                                 |
| Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -25...55 °C                                                                                                                                                                           |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40...70 °C                                                                                                                                                                           |
| Ütésállóság                                 | 35 gn megfelel IEC 68-2-27, EA tesztek                                                                                                                                                |
| Rezgési ellenállás                          | 5 Gn konstans gyorsulás (f = 10...150 Hz) megfelel IEC 68-2-6, FC teszt                                                                                                               |
| Tűlfeszültségi kategória                    | II. osztály megfelel IEC 55011<br>II. osztály megfelel NF C 20-040                                                                                                                    |

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 6,500 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 6,500 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 11,000 cm |
| 1. csomag súlya                      | 158,000 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S01       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 10        |
| 2. csomag magassága                  | 15,000 cm |
| 2. csomag szélessége                 | 15,000 cm |
| 2. csomag hossza                     | 40,000 cm |
| 2. csomag súlya                      | 1,724 kg  |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | P06       |
| Egységek száma 3. csomagban          | 320       |
| 3. csomag magassága                  | 75,000 cm |
| 3. csomag szélessége                 | 80,000 cm |
| 3. csomag hossza                     | 60,000 cm |
| 3. csomag súlya                      | 63,168 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                                                                |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék                                                                                                                                                                              |
| REACH rendelet                                                 |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                                                             |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen                                                                                                                                                                                              |
| EU RoHS irányelv                                               | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a> |
| Mérgező nehézfémmentes                                         | Igen                                                                                                                                                                                              |
| Higanymentes                                                   | Igen                                                                                                                                                                                              |
| Kínai RoHS rendelet                                            |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                                                        |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  |  <a href="#">Igen</a>                                                                                          |
| Környezetvédelmi közzététel                                    |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>                                                                  |
| Körkörösségi profil                                            | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                                                             |
| WEEE                                                           | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.                                 |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|