

Termékadatlap

Jellemzők

KAXZ1C12

Harmony K bütykös kapcsoló működtető fej
with bezel Ø 28.5 mm, fém - fekete hosszú kar



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony Sorozat K1/K2
Termék vagy alkatrész típusa	Canalis fedél
Komponens neve	KAX
Termékkompatibilitás	Mellső szerelésű 12 és 20 A-es testek által Ø 3.6 mm-es lyukak
Kamerakapcsoló-fej típus	Peremmel Ø 28,5 mm, fém
Kezelő típusa	Fekete hosszúnyelű
Forgatófogantyús lakat	Nélkül
Jelmagyarázat bemutatása	Van matt fekete jelmagyarázat

Kiegészítő jellemzők

Mechanikai tartósság	1000000 ciklus
CAD teljes szélesség	29 mm
CAD teljes magasság	34 mm
CAD teljes mélység	25 mm
Nettó súly	0,04 kg
Kompatibilitási kód	KAX

Környezet

Védőkezelés	TC/TH
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Ütésállóság	35 gn megfelel IEC 68-2-27, EA tesztek
Rezgési ellenállás	5 Gn konstans gyorsulás (f = 10...150 Hz) megfelel IEC 68-2-6, FC teszt
IP védettségi fok	IP65 megfelel IEC 529 A,B,C,D csoport IP65 megfelel NF C 20-010 1. függelék

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,0 cm
1. csomag szélessége	7,0 cm
1. csomag hossza	7,0 cm
1. csomag súlya	36,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 2. csomagban	90
2. csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	15,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	3,459 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------