

KAXZ1S143

Harmony K bütykös kapcsoló működtető fej -
fém bezel Ø 28.5 - Ronis520 - 45 °kapcsolási
szög



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony Sorozat K1/K2
Termék vagy alkatrész típusa	Canalis fedél
Komponens neve	KAX
Termékkompatibilitás	Mellső szerelésű 12 és 20 A-es testek által Ø 3.6 mm-es lyukak
Kamerakapcsoló-fej típus	Peremmel Ø 28,5 mm, fém
Kezelő típusa	Kulcs key 520
Forgatófogantyús lakat	Nélkül
Jelmagyarázat bemutatása	Van matt fekete jelmagyarázat
Kapcsolási szög	45 °

Kiegészítő jellemzők

Mechanikai tartósság	1000000 ciklus
Nettó súly	0,065 kg
Kompatibilitási kód	KAX

Környezet

Védőkezelés	TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Ütésállóság	35 gn megfelel IEC 68-2-27, EA tesztek
Rezgési ellenállás	5 Gn konstans gyorsulás (f = 10...150 Hz) megfelel IEC 68-2-6, FC teszt
IP védettségi fok	IP65 conforming to IEC 529 A,B,C,D csoport IP65 conforming to NF C 20-010 1. függelék

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,0 cm
1. csomag szélessége	3,1 cm
1. csomag hossza	3,1 cm
1. csomag súlya	68,0 g

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen

Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------