

## Termékadatlap

### Jellemzők

## KBG3H

Harmony K bütykös kapcsoló működtető  
fej 45 x 45 mm - fémszínű - fekete kar -  
üres:gravírozáshoz előkészítve



### Fő jellemzők

|                              |                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Termékválaszték              | Harmony Sorozat K1/K2                                           |
| Termék vagy alkatrész típusa | Canalis fedél                                                   |
| Komponens neve               | KBG                                                             |
| Termékkompatibilitás         | Mellső szerelésű 12 és 20 A-es testek által többszörös rögzítés |
| Kamerakapcsoló-fej típus     | Előlappal 45 x 45 mm                                            |
| Kezelő típusa                | Fekete kezelőkar, hossz = 35 mm                                 |
| Forgatófogantyús lakat       | Nélkül                                                          |
| Jelmagyarázat bemutatása     | Van fémes jelmagyarázat                                         |

### Kiegészítő jellemzők

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Mechanikai tartósság | 1000000 ciklus |
| CAD teljes szélesség | 45 mm          |
| CAD teljes magasság  | 45 mm          |
| CAD teljes mélység   | 34 mm          |
| Hosszúság            | 35 mm          |
| Nettó súly           | 0,012 kg       |

### Környezet

|                                             |                                                                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Védőkezelés                                 | TC/TH                                                                                    |
| Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -25...55 °C                                                                              |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40...70 °C                                                                              |
| Ütésállóság                                 | 35 gn megfelel IEC 68-2-27, EA tesztek                                                   |
| Rezgési ellenállás                          | 5 Gn konstans gyorsulás (f = 10...150 Hz) megfelel IEC 68-2-6, FC teszt                  |
| IP védettségi fok                           | IP40 conforming to IEC 529 A,B,C,D csoport<br>IP40 conforming to NF C 20-010 1. függelék |

### Csomagolási egység

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE     |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1       |
| 1. csomag magassága                  | 3,0 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 5,0 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 5,5 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 15,0 g  |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S01     |
| Egységek száma 2. csomagban          | 50      |
| 2. csomag magassága                  | 15,0 cm |
| 2. csomag szélessége                 | 15,0 cm |
| 2. csomag hossza                     | 40,0 cm |
| 2. csomag súlya                      | 935,0 g |

## Kínálat fenntarthatósága

|                                                                |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH rendelet                                                 |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                                                             |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen                                                                                                                                                                                            |
| EU RoHS irányelv                                               | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a> |
| Mérgező nehézfémmentes                                         | Igen                                                                                                                                                                                            |
| Higanymentes                                                   | Igen                                                                                                                                                                                            |
| Kínai RoHS rendelet                                            |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                                                        |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  |  <a href="#">Igen</a>                                                                                          |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|