

KNB25CF5

Leágazódoboz, 25 A, NF biztosítókhoz



Fő jellemzők

Termékválaszték	Canalis
Termékcsalád kompatibilitása	Canalis KN gyűjtő sín kábelcsatorna
Termék vagy alkatrész típusa	Leágazó egység
Busbar trunking compatibility	Canalis KN gyűjtő sín kábelcsatornaplug-in kimenetek
Le névleges üzemi áram	25 A -35 °C
Protection type	Csatornánkénti biztosíték: esetén aM hengeres biztosíték, méret 10 x 38 mm - 25 A megfelel NF C 93-050 A módszer vagy IEC 255-7 3-as kategória szabvány Csatornánkénti biztosíték: esetén gG hengeres biztosíték, méret 10 x 38 mm - 20 A megfelel NF C 93-050 A módszer vagy IEC 255-7 3-as kategória szabvány
Tartozék	Olvadóbiztosíték külön kell rendelni kábelszorító
Szerelési mód	Plug-in fix polaritással
Leágazóegység polaritása	3L+N+PE 3L+PE
Szín	Fehér (RAL 9001)

Kiegészítő jellemzők

Készülék alkalmazás	Kisteljesítményű elektromos elosztás
Ue névleges üzemi feszültség	230...690 V hőmérséklettől függően
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4,6 kV
Ui névleges szigetelési feszültség	500 V hőmérséklettől függően
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Villamos csatlakozás	Kábelvég lezáratlan - kábel: 6 mm ² rugalmas Kábelvég lezáratlan - kábel: 10 mm ² merev
Door/cover opening side	Első rész
Leágazóegység szétcsatlakoztatási mód	Kirántással ???
Szabványok	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Szélesség	103 mm
Mélység	48,8 mm
Magasság	161 mm
Nettó súly	0,38 kg

Környezet

IP védettségi fok	IP55 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok	IK08 conforming to IEC 62262

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,800 cm
1. csomag szélessége	11,800 cm
1. csomag hossza	15,800 cm
1. csomag súlya	291,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	24
2. csomag magassága	17,000 cm
2. csomag szélessége	40,000 cm
2. csomag hossza	60,000 cm
2. csomag súlya	7,617 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	384
3. csomag magassága	82,300 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	133,872 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------