

LGYN12515

LINERGY Nulla vezető elosztó blokk, 125A,
4P, 15 lyuk



Fő jellemzők

Termékcsalád	Linergy
Termék neve	Linergy DX
Termék vagy alkatrész típusa	Bővítőmodul
Kollektoros gyűjtősín, elosztó sorkapocs tartozék típusa	Nullavezeték
Pólusok megnevezése	1N
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Csatlakozó tartozékok

Kiegészítő jellemzők

Elosztóblokk kimenetek	15 lyuk
Rögzítés	Közvetlen szerelés reteszeltörudakra
Szerelési mód	Csavarozható
Ue névleges üzemi feszültség	230 V AC Fázis/nulla
Le névleges üzemi áram	125 A -40 °C
Ui névleges szigetelési feszültség	500 V AC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	8 kV megfelel EN/IEC 61439-5
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram	3,5 kA esetén 1 s
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram	20 kA
Sín hossza	155 mm
9 mm-es osztások	17
18 mm távolság	8,5
Magasság	20 mm
Szélesség	155 mm
Mélység	35 mm
Nettó súly	149 g
Csatlakozás típusa	Tápfeszültség áramkör: csavaros bekötés 1 kábel 10...35 mm ² merev Tápfeszültség áramkör: csavaros bekötés 1 kábel 6...35 mm ² rugalmas kábelvéggel Terjesztés: csavaros bekötés 3 kábel 10...35 mm ² merev Terjesztés: csavaros bekötés 3 kábel 4...25 mm ² rugalmas kábelvéggel Terjesztés: csavaros bekötés 11 kábel 1,5...16 mm ² merev Terjesztés: csavaros bekötés 11 kábel 1,5...10 mm ² rugalmas kábelvéggel
Meghúzási nyomaték	Terjesztés: 2 N.m PZ2 csavarhúzó 6,5 mm Terjesztés: 2 N.m lapos csavarhúzó 6,5 mm Tápfeszültség áramkör: 2,5 N.m PZ2 csavarhúzó 9,5 mm Tápfeszültség áramkör: 2,5 N.m lapos csavarhúzó 9,5 mm Terjesztés: 2 N.m PZ2 csavarhúzó 8,5 mm Terjesztés: 2 N.m lapos csavarhúzó 8,5 mm
Tartománykompatibilitás	Compact

Környezet

Szabványok	IEC 60947-7-1 EN/IEC 61439-5 IEC 61439-2
Szennyezettségi fok	3
Túlfeszültség kategória	III
Dielektromos szilárdság	2500 V
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...55 °C
Szín	Fehér (RAL 9003)

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,5 cm
1. csomag szélessége	8,0 cm
1. csomag hossza	16,0 cm
1. csomag súlya	155,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	70
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	11,252 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------