

LV429005

3P NSX100L kioldóegység nélkül Compact megszakító



Fő jellemzők

Termékcsalád	Compact
Termékválaszték	ComPact NSX100...250
Készülék rövid neve	Compact NSX100M
Termék vagy alkatrész típusa	Alapkeret
Készülék alkalmazás	Elosztás
Megszakító neve	Compact NSX100L
Number of poles	3P
[In] névleges áram	100 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség	6 V AC 50/60 Hz
Hálózat típusa	AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Alkalmasság leválasztásra	Igen megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási kategória	AC
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity	130 KA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 150 KA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 150 KA Icu -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 20 KA Icu -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 50 KA Icu -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 70 KA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Performance level	L 150 kA 415 V AC
Vezérlő típusa	Kapcsoló
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között

Kiegészítő jellemzők

Ui névleges szigetelési feszültség	800 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	8 kV megfelel IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity	130 KA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 150 KA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 150 KA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 20 KA -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 50 KA -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 70 KA -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Mechanikai tartósság	50000 ciklus megfelel IEC 60947-2
Elektromos élettartam	10000 Ciklus 690 V AC 50/60 Hz izzólámpa megfelel IEC 60947-2 20000 Ciklus 690 V AC 50/60 Hz In/2 (1 pólus) megfelel IEC 60947-2 30000 Ciklus 440 V AC 50/60 Hz izzólámpa megfelel IEC 60947-2 50000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz In/2 (1 pólus) megfelel IEC 60947-2
Rögzítés	Síntartó kengyel
Felső csatlakozás	Mellső
Alsó csatlakozás	Mellső
Csatlakozási távolság	35 mm
Védelem típusa	Felcserélt pólusok elleni védelem nélkül
Width (W)	105 mm

Height (H)	161 mm
Depth (D)	86 mm

Környezet

Szabványok	EN/IEC 60947-3 UL 508-CM
Terméktanúsítványok	CSA-Ex[RETURN]UL-Aex
Szennyezettségi fok	3 megfelel IEC 60664-1
IP védettségi fok	IP40 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok	IK07 conforming to IEC 62262
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-50...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	13,5 cm
1. csomag szélessége	14 cm
1. csomag hossza	19 cm
1. csomag súlya	1,438 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	15
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	40 cm
2. csomag hossza	60 cm
2. csomag súlya	22,336 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------