



Fő jellemzők

Termékcsalád	Compact
Termékválaszték	ComPact NSX100...250 ComPact NSX100...250 DC
Termék vagy alkatrész típusa	Kioldóegység
Kioldóegység megnevezése	TM-D
Kioldóegység technológia	Termikus-mágneses
Termékcsalád kompatibilitása	Compact NSX100 Compact NSX100 DC
Készülék alkalmazás	Elosztás
Number of poles	3P
Védett pólusok leírása	3t
Kioldóegység védelmi funkciók	LI
Védelem típusa	L : for túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem I : for rövidzár
Trip unit rated current	25 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség	6 V AC 50/60 Hz 75 V DC
Hálózat típusa	AC DC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Állítható
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0,7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr	Rögzített
[tr] long-time protection delay adjustment range	120...400 S -1,5 x In 15 s -6 x Ir
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Rögzített
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	300 A
Short-time protection delay adjustment type tsd	Rögzített
Szivárgóáram-védelem	Nincs

Környezet

Szabványok	EN/IEC 60947-3 UL 508-CM
Terméktanúsítványok	Marine GL Bridge[RETURN]CCC[RETURN]EAC
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-50...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,500 cm
1. csomag szélessége	9,500 cm
1. csomag hossza	11,500 cm
1. csomag súlya	438,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	28
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	12,649 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	224
3. csomag magassága	45,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	113,192 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------