



Fő jellemzők

Termékcsalád	Compact
Termékvalaszték	ComPact NSX100...250
Termék vagy alkatrész típusa	Kioldóegység
Kioldóegység megnevezése	Micrologic 2.2
Kioldóegység technológia	Elektronikus
Termékcsalád kompatibilitása	Compact NSX100 Compact NSX160 Compact NSX250
Készülék alkalmazás	Elosztás
Number of poles	3P
Védett pólusok leírása	3t
Kioldóegység védelmi funkciók	LSol
Védelem típusa	L : for túlterhelés elleni védelem (tartós) So : for short time short-circuit protection with fixed delay I : for pillanatnyi rövidzár védelem
Trip unit rated current	40 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség	6 V AC 50/60 Hz
Hálózat típusa	AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Állítható 9 beállítás
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	18...40 A
Long-time protection delay adjustment type tr	Rögzített
[tr] long-time protection delay adjustment range	11 S -7,2 x Ir 16 S -6 x Ir 400 s -1,5 x Ir
Termikus memória	20 perc a kioldás előtt és után
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Állítható 9 beállítás
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd	Rögzített
[tsd] Short-time protection delay adjustment range	0,02 s
Instantaneous protection pick-up adjustment type li	Rögzített
[li] instantaneous protection pick-up adjustment range	600 A
Szivárgóáram-védelem	Nincs
Zónaszelektív reteszelés ZSI	Nincs
Helyi jelzés	Vevő aktivitás: Villogó LED: a készülék túlmelegszik (zöld) Túlterhelés: LED 90% Ir (piros) Túlterhelés: LED 95% Ith (narancs)

Környezet

Szabványok	UL 508-CM EN/IEC 60947-3
Terméktanúsítványok	EAC[RETURN]Marine GL Bridge[RETURN]CCC
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-50...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,5 cm
1. csomag szélessége	9,5 cm
1. csomag hossza	11,0 cm
1. csomag súlya	450,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	28
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	12,9 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------