



Fő jellemzők

Termékcsalád	Compact
Termék neve	Compact NSX
Termék vagy alkatrész típusa	Szakaszolókapcsoló
Készülék rövid neve	Compact NSX100NA
Pólusok megnevezése	2P
Hálózat típusa	AC DC
[Ue] névleges üzemi feszültség	6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-3 75 V DC 3 pólus sorbakötve megfelel IEC 60947-3 500 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve megfelel IEC 60947-3 250 V DC 1 s megfelel IEC 60947-3
Le névleges üzemi áram	AC-22A: 100 A AC 50/60 Hz 220...690 V AC-23B: 100 A AC 50/60 Hz 220...690 V DC-22B: 100 A DC 250 V 1 s DC-22B: 100 A DC 500 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-23B: 100 A DC 250 V 1 s DC-23B: 100 A DC 500 V 2 pólus/fázis sorba kötve
Ui névleges szigetelési feszültség	800 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-3
[Uimp] névleges lökőfeszültség állóság	8 kV megfelel IEC 60947-3
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram	100 A -60 °C
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény	330 KA hálózatoldali védelem megszakítóval 2,6 kA egyedi bontó kapcsoló
Megszakítónévleges értékek kód	NA
Alkalmasság leválasztásra	Igen megfelel EN 60947-4-1 Igen megfelel IEC 60947-3
Érintkező helyzetjelző	Igen
Látható törés	Nem
Szennyezettségi fok	3 megfelel IEC 60664-1

Kiegészítő jellemzők

Vezérlő típusa	Kapcsoló
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	Síntartó kengyel
Felső csatlakozás	Mellső
Alsó csatlakozás	Mellső
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram	0,69 KA ideig 20 s megfelel IEC 60947-3 1,8 KA ideig 1 s megfelel IEC 60947-3 1,8 kA ideig 3 s megfelel IEC 60947-3
Mechanikai tartósság	50000 ciklus megfelel IEC 60947-3

Elektromos élettartam	AC-22A: 10000 ciklus 250 V DC In (2 pólus sorbakötve) megfelel IEC 60947-3 AC-22A: 15000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz In/2 (1 pólus) megfelel IEC 60947-3 AC-22A: 20000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz izzólámpa megfelel IEC 60947-3 AC-22A: 35000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz In/2 (1 pólus) megfelel IEC 60947-3 AC-22A: 5000 ciklus 500 V DC levegőben megfelel IEC 60947-3 AC-22A: 8000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz izzólámpa megfelel IEC 60947-3 AC-23B: 10000 ciklus 250 V DC In (2 pólus sorbakötve) megfelel IEC 60947-3 AC-23B: 15000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz In/2 (1 pólus) megfelel IEC 60947-3 AC-23B: 20000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz izzólámpa megfelel IEC 60947-3 AC-23B: 35000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz In/2 (1 pólus) megfelel IEC 60947-3 AC-23B: 5000 ciklus 500 V DC levegőben megfelel IEC 60947-3 AC-23B: 8000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz izzólámpa megfelel IEC 60947-3
Csatlakozási távolság	35 mm
Magasság	161 mm
Szélesség	105 mm
Mélység	86 mm
Nettó súly	1,8 kg

Környezet

Szabványok	EN/IEC 60947-3
Terméktanúsítványok	IECEE CB Scheme (pending)
IP védettségi fok	IP40 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok	IK07 conforming to IEC 62262
Áramütés védelmi osztály	II osztály
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-35...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-55...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	14,4 cm
1. csomag szélessége	11,6 cm
1. csomag hossza	19,3 cm
1. csomag súlya	1,713 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	40,0 cm
2. csomag hossza	60,0 cm
2. csomag súlya	21,322 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------