



### Fő jellemzők

|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékcsalád                  | Compact                                                                             |
| Termékválaszték               | ComPact NSX100...250                                                                |
| Termék vagy alkatrész típusa  | Kioldóegység                                                                        |
| Kioldóegység megnevezése      | TM-D                                                                                |
| Kioldóegység technológia      | Termikus-mágneses                                                                   |
| Termékcsalád kompatibilitása  | Compact NSX160<br>Compact NSX250                                                    |
| Készülék alkalmazás           | Elosztás                                                                            |
| Number of poles               | 4P                                                                                  |
| Védett pólusok leírása        | 4t                                                                                  |
| Nulla helyzete                | Bal                                                                                 |
| Kioldóegység védelmi funkciók | LI                                                                                  |
| Védelem típusa                | L : for túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem<br>I : for rövidzár |
| Trip unit rated current       | 125 A -40 °C                                                                        |
| Ue névleges üzemi feszültség  | 6 V AC 50/60 Hz                                                                     |
| Hálózat típusa                | AC                                                                                  |
| Hálózati frekvencia           | 50/60 Hz                                                                            |

### Kiegészítő jellemzők

|                                                           |                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Állítható                             |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range        | 0,7...1 x In                          |
| Long-time protection delay adjustment type tr             | Rögzített                             |
| [tr] long-time protection delay adjustment range          | 120...400 S -1,5 x In<br>15 s -6 x Ir |
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd         | Rögzített                             |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range      | 1250 A                                |
| Short-time protection delay adjustment type tsd           | Rögzített                             |
| Szivárgóáram-védelem                                      | Nincs                                 |
| Neutral protection settings                               | 1 x Ir (4t)                           |

### Környezet

|                                             |                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Szabványok                                  | UL 508-CM<br>EN/IEC 60947-3            |
| Terméktanúsítványok                         | CCC[RETURN]Marine GL Bridge[RETURN]EAC |
| Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -25...70 °C                            |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -50...85 °C                            |

## Csomagolási egység

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE     |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1       |
| 1. csomag magassága                  | 6,5 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 9,5 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 14,8 cm |
| 1. csomag súlya                      | 512,0 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03     |
| Egységek száma 2. csomagban          | 23      |
| 2. csomag magassága                  | 30,0 cm |
| 2. csomag szélessége                 | 30,0 cm |
| 2. csomag hossza                     | 40,0 cm |
| 2. csomag súlya                      | 12,2 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék                                                                                                                                              |
| REACH rendelet                |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                               |
| EU RoHS irányelv              | Megfelel a mentességeknek                                                                                                                                         |
| Higanymentes                  | Igen                                                                                                                                                              |
| Kínai RoHS rendelet           |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                          |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  <a href="#">Igen</a>                                                            |
| Környezetvédelmi közzététel   |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>                                    |
| Körköröségi profil            |  <a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>                        |
| WEEE                          | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|