



Fő jellemzők

Termékcsalád	Compact
Termékválaszték	ComPact NSX400...630
Termék vagy alkatrész típusa	Kioldóegység
Kioldóegység megnevezése	Micrologic 2.3 M
Kioldóegység technológia	Elektronikus
Termékcsalád kompatibilitása	Compact NSX400 Compact NSX630
Készülék alkalmazás	Motor
Number of poles	3P
Védett pólusok leírása	3t
Kioldóegység védelmi funkciók	LSol
Védelem típusa	L : for túlterhelés elleni védelem (tartós) So : for short time short-circuit protection with fixed delay I : for pillanatnyi rövidzár védelem
Trip unit rated current	320 A -65 °C
Ue névleges üzemi feszültség	6 V AC 50/60 Hz
Hálózat típusa	AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Motor kikapcsolási osztály	10 20 5
Kiegészítő motorvédelem	Fázis egyensúly-hiány
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Állítható 9 beállítás
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	160...320 A
Long-time protection delay adjustment type tr	Rögzített
[tr] long-time protection delay adjustment range	120 S -1,5 x Ir 5 6,5 S -6 x Ir 5 5 S -7,2 x Ir 5 240 S -1,5 x Ir 10 13,5 S -6 x Ir 10 10 S -7,2 x Ir 10 480 S -1,5 x Ir 20 26 S -6 x Ir 20 20 s -7,2 x Ir 20
Termikus memória	20 perc a kioldás előtt és után
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Állítható 9 beállítás
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	5...13 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd	Rögzített
[tsd] Short-time protection delay adjustment range	0,01 s
Instantaneous protection pick-up adjustment type li	Rögzített
[li] instantaneous protection pick-up adjustment range	4800 A

Szivárgóáram-védelem	Nincs
Zónaszelektív reteszelés ZSI	Nincs
Helyi jelzés	Vevő aktivitás: Villogó LED: a készülék túlmelegszik (zöld) Temperature over set point: LED 95% lth (piros)

Környezet

Szabványok	UL 508-CM EN/IEC 60947-3
Terméktanúsítványok	CCC[RETURN]Marine GL Bridge[RETURN]EAC
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-50...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	14,0 cm
1. csomag szélessége	17,5 cm
1. csomag hossza	21,6 cm
1. csomag súlya	1,4 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	40,0 cm
2. csomag hossza	60,0 cm
2. csomag súlya	15,156 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------