




### Fő jellemzők

|                              |                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékválaszték              | ComPact NSX400...630<br>ComPact NSX400...630 DC                                                                                                    |
| Termékcsalád                 | Compact                                                                                                                                            |
| Készülék rövid neve          | gyorszáro huzalkapocs                                                                                                                              |
| Termék vagy alkatrész típusa | Segédérintkező csoport                                                                                                                             |
| Készülék alkalmazás          | Vezérlés                                                                                                                                           |
| Termékcsalád kompatibilitása | Compact ComPact NSX400<br>Compact ComPact NSX630<br>Compact Compact NSX400 DC PV<br>Compact Compact NSX630 DC<br>PowerPact PowerPact Multistandard |

### Kiegészítő jellemzők

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kiegészítő érintkezők típusa                      | Szabvány                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kiegészítő érintkezők működése                    | Gyorsmegszakítás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Szerelési mód                                     | Kihúz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram | 6 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Le névleges üzemi áram                            | AC-12: 6 A -1150 V AC 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A -220/240 V AC 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A -24 Veff AC 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A -380 V AC 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A -48 Veff AC 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A -480 V AC 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A -660 V AC 50/60 Hz<br>AC-15: B300: 0,1 A -660 V AC 50/60 Hz<br>AC-15: B300: 1,5 A -480 V AC 50/60 Hz<br>AC-15: B300: 2 A -380 V AC 50/60 Hz<br>AC-15: B300: 4 A -220/240 V AC 50/60 Hz<br>AC-15: B300: 5 A -1150 V AC 50/60 Hz<br>AC-15: B300: 6 A -24 Veff AC 50/60 Hz<br>AC-15: B300: 6 A -48 Veff AC 50/60 Hz<br>DC-12: 0,3 A -250 V DC<br>DC-12: 0,6 A -1150 V DC<br>DC-12: 2,5 A -48 Veff DC<br>DC-12: 6 A -24 Veff DC<br>DC-15: 0,03 A -250 V DC<br>DC-15: 0,05 A -1150 V DC<br>DC-15: 0,2 A -48 Veff DC<br>DC-15: 1 A -24 Veff DC |
| Minimális teljesítmény                            | 100 mA -24 Veff DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 4,000 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 6,300 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 8,100 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 50,000 g  |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 108       |
| 2. csomag magassága                  | 30,000 cm |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| 2. csomag szélessége | 30,000 cm |
| 2. csomag hossza     | 40,000 cm |
| 2. csomag súlya      | 5,800 kg  |

### Kínálat fenntarthatósága

|                                                                |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH rendelet                                                 |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>             |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen                                                                                                                            |
| EU RoHS irányelv                                               | Megfelelő  <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a> |
| Mérgező nehézfémektől mentes                                   | Igen                                                                                                                            |
| Higanymentes                                                   | Igen                                                                                                                            |
| Kínai RoHS rendelet                                            |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>        |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  |  <a href="#">Igen</a>                          |
| PVC-mentes                                                     | Igen                                                                                                                            |

### Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|