


Termékadatlap

Jellemzők

LV432861

Áramváltó modul feszültség kimenettel 3P 630 5 A



Fő jellemzők

Készülék rövid neve	CT modul és feszültségkimenet
Termék vagy alkatrész típusa	Áramtranszformátor
Készülék alkalmazás	Vezérlés
Termékcsalád kompatibilitása	Compact ComPact NSX630
Pólusok megnevezése	3P
Névleges áramerősség	600 A
Áramtranszformátor arány	600/5 A
Fogyasztás [VA]	2 VA
Pontossági osztály	0,5 osztály

Kiegészítő jellemzők

[Ue] névleges üzemi feszültség	530 V
Hálózat típusa	AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Kiegészítő kapcsolat végpont	Kábelcsatlakozó 2,5 mm ²

Környezet

Áraműtés védelmi osztály	II osztály
IP védettségi fok	IP40 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok	IK04 conforming to IEC 62262

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	13,0 cm
1. csomag szélessége	17,0 cm
1. csomag hossza	20,0 cm
1. csomag súlya	2,221 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	2
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	4,929 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------