

LV438250

Compact NSX200 NA DC PV 4P terheléskapcsoló



Fő jellemzők

Termékcsalád	Compact
Termék neve	ComPact NSX DC
Termék vagy alkatrész típusa	Szakaszolókapcsoló
Készülék rövid neve	Compact NSX200 DC PV
Pólusok megnevezése	4P
Hálózat típusa	DC
[Ue] névleges üzemi feszültség	1000 V DC megfelel IEC 60947-3
Le névleges üzemi áram	DC-22B: 200 A DC 1000 V
Ui névleges szigetelési feszültség	1000 V DC megfelel IEC 60947-3
[Uimp] névleges lökőfeszültség állóság	8 kV megfelel IEC 60947-3
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram	150 A -65 °C
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény	2,5 kA egyedi bontó kapcsoló
Megszakítónévleges értékek kód	NA
Alkalmasság leválasztásra	Igen megfelel IEC 60947-3
Érintkező helyzetjelző	Igen
Látható törés	Nem
Felhasználási kategória	DC-22B
Szennyezettségi fok	3 megfelel IEC 60947-3

Kiegészítő jellemzők

Vezérlő típusa	Kapcsoló
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Felső csatlakozás	Mellső
Alsó csatlakozás	Mellső
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram	2,5 kA ideig 1 s megfelel IEC 60947-3
Mechanikai tartósság	10000 ciklus megfelel IEC 60947-3
Elektromos élettartam	1500 ciklus 1000 V DC izzólámpa megfelel IEC 60947-3
Csatlakozási távolság	35 mm
Magasság	161 mm
Szélesség	140 mm
Mélység	186 mm
Nettó súly	2,8 kg

Környezet

Szabványok	EN/IEC 60947-3
Terméktanúsítványok	CE
IP védettségi fok	IP20 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok	IK07

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	13,5 cm
1. csomag szélessége	14,5 cm
1. csomag hossza	19,0 cm
1. csomag súlya	2,606 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	9
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	40,0 cm
2. csomag hossza	60,0 cm
2. csomag súlya	24,22 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------