



Fő jellemzők

Termékválaszték	Easypact CVS100...250
Termékcsalád	EasyPact
Termék neve	EasyPact CVS
Készülék rövid neve	CVS160B
Termék vagy alkatrész típusa	Szakaszolókapcsoló
Készülék alkalmazás	Elosztás
Pólusok megnevezése	3P
Hálózat típusa	AC
Le névleges üzemi áram	AC-22A: 100 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A: 100 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-22A: 100 A AC 50/60 Hz 440 V AC-23B: 100 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23B: 100 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-23B: 100 A AC 50/60 Hz 440 V
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram	100 A -50 °C
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény	75 KA hálózatioldali védelem megszakítóval 2,6 kA egyedi bontó kapcsoló
Megszakítónévleges értékek kód	NA
Alkalmasság leválasztásra	Igen megfelel EN 60947-4-1 Igen megfelel IEC 60947-3
Felhasználási kategória	AC-22A AC-23B
Szivárgóáram-védelem	Nincs

Kiegészítő jellemzők

Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Vezérlő típusa	Kapcsoló
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	Síntartó kengyel
Felső csatlakozás	Mellső
Alsó csatlakozás	Mellső
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram	0,69 KA ideig 20 s megfelel IEC 60947-3 1,8 KA ideig 1 s megfelel IEC 60947-3 1,8 KA ideig 3 s megfelel IEC 60947-3
Érintkező helyzetjelző	Igen
Látható törés	Nem
Mechanikai tartósság	30000 ciklus megfelel IEC 60947-3
Elektromos élettartam	AC-22A: 8000 ciklus 415 V AC 50/60 Hz izzólámpa megfelel IEC 60947-3 AC-23B: 8000 ciklus 415 V AC 50/60 Hz izzólámpa megfelel IEC 60947-3
Csatlakozási távolság	35 mm
Magasság	161 mm
Szélesség	105 mm
Mélység	86 mm
Nettó súly	2,05 kg

Környezet

Szabványok	IEC 60947-3 EN 60947-4-1
Terméktanúsítványok	GOST[RETURN]IEC-Ex INE 16.0047X
Áramütés védelmi osztály	II osztály
Szennyezettségi fok	3 megfelel IEC 60664-1
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-50...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	14 cm
1. csomag szélessége	11,2 cm
1. csomag hossza	19,3 cm
1. csomag súlya	1,718 kg
2. csomag-csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	13
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	40 cm
2. csomag hossza	60 cm
2. csomag súlya	23,1 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------