

## LV525436

EasyPact CVS250B 3P 25kA komplett  
megszakító MA220 3P3D kioldóval



### Fő jellemzők

|                                        |                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékcsalád                           | EasyPact                                                                                                                                                            |
| Termékválaszték                        | Easypact CVS100...250                                                                                                                                               |
| Termék neve                            | EasyPact CVS                                                                                                                                                        |
| Készülék rövid neve                    | CVS250F                                                                                                                                                             |
| Termék vagy alkatrész típusa           | Áramkör-megszakító                                                                                                                                                  |
| Készülék alkalmazás                    | Motor                                                                                                                                                               |
| Pólusok megnevezése                    | 3P                                                                                                                                                                  |
| Védett pólusok leírása                 | 3d                                                                                                                                                                  |
| Earth leakage protection (Vigi add on) | Nincs                                                                                                                                                               |
| [In] névleges áram                     | 220 A -40 °C                                                                                                                                                        |
| Hálózat típusa                         | AC                                                                                                                                                                  |
| Felhasználási kategória                | AC                                                                                                                                                                  |
| [Icu] Breaking capacity                | 40 KA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2<br>25 KA Icu -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2<br>20 KA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 |
| Kioldóegység megnevezése               | MA                                                                                                                                                                  |
| Kioldóegység technológia               | Mágneses                                                                                                                                                            |
| Kioldó egység névleges értékek         | 220 A -40 °C                                                                                                                                                        |
| Védelem típusa                         | Rövidzár                                                                                                                                                            |

### Kiegészítő jellemzők

|                                                  |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság          | 8 kV conforming to EN/IEC 60947-3                                                                                                                       |
| Hálózati frekvencia                              | 50/60 Hz                                                                                                                                                |
| Megszakítónévleges értékek kód                   | B                                                                                                                                                       |
| Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség    | 15 KA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2<br>25 KA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2<br>40 KA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 |
| Mechanikai tartósság                             | 20000 ciklus                                                                                                                                            |
| Elektromos élettartam                            | 10000 ciklus 415 V izzólámpa megfelel IEC 60947-2                                                                                                       |
| Vezérlő típusa                                   | Kapcsoló                                                                                                                                                |
| Rövid idejű megszólas beállítás típusa           | Állítható                                                                                                                                               |
| Isd rövididejű megszólas beállítási tartomány    | 9...14 x In                                                                                                                                             |
| Pillanatnyi küszöbérték beállítási típus li      | Állítható                                                                                                                                               |
| Pillanatnyi megszólas érték beállítási tartomány | 9...14 x In                                                                                                                                             |
| Érintkező helyzetjelző                           | Igen                                                                                                                                                    |
| Rögzítés                                         | Síntartó kengyel                                                                                                                                        |
| Szerelési mód                                    | Rögzített, 2 TL között                                                                                                                                  |
| Felső csatlakozás                                | Mellső                                                                                                                                                  |
| Alsó csatlakozás                                 | Mellső                                                                                                                                                  |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Csatlakozások - bekötési pontok | Csavaros csatlakozók |
| Csatlakozási távolság           | 35 mm                |
| Kompatibilitási kód             | CVS250               |
| Szélesség                       | 105 mm               |
| Mélység                         | 86 mm                |
| Magasság                        | 161 mm               |
| Nettó súly                      | 2 kg                 |

## Környezet

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Szabványok                                  | EN 60947-3<br>IEC 60947-2       |
| Terméktanúsítványok                         | GOST[RETURN]IEC-Ex INE 16.0047X |
| Áraműtés védelmi osztály                    | II osztály                      |
| Szennyezettségi fok                         | 3 megfelel IEC 60664-1          |
| IP védettségi szint                         | IP40                            |
| Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -25...70 °C                     |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -50...85 °C                     |

## Csomagolási egység

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE     |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1       |
| 1. csomag magassága                  | 15,8 cm |
| 1. csomag szélessége                 | 9,0 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 10,2 cm |
| 1. csomag súlya                      | 2,3 kg  |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03     |
| Egységek száma 2. csomagban          | 7       |
| 2. csomag magassága                  | 30 cm   |
| 2. csomag szélessége                 | 30 cm   |
| 2. csomag hossza                     | 40 cm   |
| 2. csomag súlya                      | 16,1 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék                                                                                                                                              |
| REACH rendelet                |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                             |
| EU RoHS irányelv              | Megfelel a mentességeknek                                                                                                                                         |
| Higanymentes                  | Igen                                                                                                                                                              |
| Kínai RoHS rendelet           |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                        |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  <a href="#">Igen</a>                                                          |
| Környezetvédelmi közzététel   |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>                                  |
| Körköröségi profil            |  <a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>                        |
| WEEE                          | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |