



### Fő jellemzők

|                                        |                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékcsalád                           | EasyPact                                                                                                                                                            |
| Termékválaszték                        | Easypact CVS400...630                                                                                                                                               |
| Termék neve                            | EasyPact CVS                                                                                                                                                        |
| Készülék rövid neve                    | CVS400F                                                                                                                                                             |
| Termék vagy alkatrész típusa           | Áramkör-megszakító                                                                                                                                                  |
| Készülék alkalmazás                    | Elosztás                                                                                                                                                            |
| Pólusok megnevezése                    | 3P                                                                                                                                                                  |
| Védett pólusok leírása                 | 3d                                                                                                                                                                  |
| Earth leakage protection (Vigi add on) | Nincs                                                                                                                                                               |
| [In] névleges áram                     | 400 A -40 °C                                                                                                                                                        |
| Hálózat típusa                         | AC                                                                                                                                                                  |
| Felhasználási kategória                | AC                                                                                                                                                                  |
| [Icu] Breaking capacity                | 40 KA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2<br>36 KA Icu -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2<br>30 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 |
| Kioldóegység megnevezése               | ETS 2.3                                                                                                                                                             |
| Kioldóegység technológia               | Elektronikus                                                                                                                                                        |
| Kioldó egység névleges értékek         | 400 A -40 °C                                                                                                                                                        |
| Védelem típusa                         | Pillanatnyi rövidzár védelem<br>Túlterhelés elleni védelem (tartós)<br>Rövid idejű zárlatvédelem                                                                    |

### Kiegészítő jellemzők

|                                                  |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság          | 8 kV conforming to EN/IEC 60947-3                                                                                                                       |
| Hálózati frekvencia                              | 50/60 Hz                                                                                                                                                |
| Megszakítónévleges értékek kód                   | F                                                                                                                                                       |
| Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség    | 40 KA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2<br>36 KA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2<br>23 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 |
| Mechanikai tartósság                             | 15000 ciklus                                                                                                                                            |
| Elektromos élettartam                            | 6000 ciklus 415 V izzólámpa megfelel IEC 60947-2                                                                                                        |
| Kioldóegység védelmi funkciók                    | LSol                                                                                                                                                    |
| Vezérlő típusa                                   | Kapcsoló                                                                                                                                                |
| Hosszú idejű megszólalási beállítástípus Ir      | Állítható 9 beállítás                                                                                                                                   |
| Hosszú idejű küszöbérték beállítási tartománya   | 160...400 A                                                                                                                                             |
| Hosszú idejű késleltetés beállítási típusa       | Rögzített                                                                                                                                               |
| Hosszú idejű késleltetési beállítás              | 5,5 S -7,2 x Ir<br>8 S -6 x Ir<br>200 s -1,5 x Ir                                                                                                       |
| Termikus memória                                 | Igen                                                                                                                                                    |
| Rövid idejű megszólalás beállítási típusa        | Állítható 9 beállítás                                                                                                                                   |
| Ics rövididejű megszólalási beállítási tartomány | 1.5...10 x Ir                                                                                                                                           |

|                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Rövid idejű késleltetés beállítási típus            | Rögzített              |
| Pillanatnyi küszöbérték beállítási típus            | Rögzített              |
| Pillanatnyi megszólalási érték beállítási tartomány | 11 x In                |
| Érintkező helyzetjelző                              | Igen                   |
| Rögzítés                                            | Síntartó kengyel       |
| Szerelési mód                                       | Rögzített, 2 TL között |
| Felső csatlakozás                                   | Mellső                 |
| Alsó csatlakozás                                    | Mellső                 |
| Csatlakozások - bekötési pontok                     | Csavaros csatlakozók   |
| Csatlakozási távolság                               | 45 mm                  |
| Kompatibilitási kód                                 | CVS400                 |
| Szélesség                                           | 140 mm                 |
| Mélység                                             | 110 mm                 |
| Magasság                                            | 255 mm                 |
| Nettó súly                                          | 4,7 kg                 |

## Környezet

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Szabványok                                  | EN 60947-3<br>IEC 60947-2       |
| Terméktanúsítványok                         | IEC-Ex INE 16.0047X[RETURN]GOST |
| Áramütés védelmi osztály                    | II osztály                      |
| Szennyezettségi fok                         | 3 megfelel IEC 60664-1          |
| IP védettségi szint                         | IP40                            |
| Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -25...70 °C                     |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -50...85 °C                     |

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 15,5 cm   |
| 1. csomag szélessége                 | 15,2 cm   |
| 1. csomag hossza                     | 28,8 cm   |
| 1. csomag súlya                      | 5,16 kg   |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | CAR       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 3         |
| 2. csomag magassága                  | 23,9 cm   |
| 2. csomag szélessége                 | 37,402 cm |
| 2. csomag hossza                     | 49,612 cm |
| 2. csomag súlya                      | 16,963 kg |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | PAL       |
| Egységek száma 3. csomagban          | 48        |
| 3. csomag magassága                  | 90,0 cm   |
| 3. csomag szélessége                 | 80,0 cm   |
| 3. csomag hossza                     | 120,0 cm  |
| 3. csomag súlya                      | 28240,0 g |

## Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék                                                                                                             |
| REACH rendelet                |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>            |
| EU RoHS irányelv              | Megfelel a mentességeknek                                                                                                        |
| Higanymentes                  | Igen                                                                                                                             |
| Kínai RoHS rendelet           |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>       |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  <a href="#">Igen</a>                         |
| Környezetvédelmi közzététel   |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a> |

|                                    |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Körkörösségi profil                |  <b>Élettartam Végére Vonatkozó Információ</b>                                    |
| WEEE                               | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Halogéntartalomra vonatkozó adatok | Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék                                                                                                             |