



|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Alsó csatlakozás                | Mellső               |
| Csatlakozások - bekötési pontok | Csavaros csatlakozók |
| Csatlakozási távolság           | 45 mm                |
| Kompatibilitási kód             | CVS630               |
| Szélesség                       | 140 mm               |
| Mélység                         | 110 mm               |
| Magasság                        | 255 mm               |
| Nettó súly                      | 5,2 kg               |

## Környezet

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Szabványok                                  | EN 60947-3<br>IEC 60947-2       |
| Terméktanúsítványok                         | IEC-Ex INE 16.0047X[RETURN]GOST |
| Áramütés védelmi osztály                    | II osztály                      |
| Szennyezettségi fok                         | 3 megfelel IEC 60664-1          |
| IP védettségi szint                         | IP40                            |
| Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -25...70 °C                     |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -50...85 °C                     |

## Csomagolási egység

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE        |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1          |
| 1. csomag magassága                  | 15,500 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 15,500 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 29,000 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 5,338 kg   |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S04        |
| Egységek száma 2. csomagban          | 3          |
| 2. csomag magassága                  | 30,000 cm  |
| 2. csomag szélessége                 | 40,000 cm  |
| 2. csomag hossza                     | 60,000 cm  |
| 2. csomag súlya                      | 16,664 kg  |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | P12        |
| Egységek száma 3. csomagban          | 12         |
| 3. csomag magassága                  | 45,000 cm  |
| 3. csomag szélessége                 | 80,000 cm  |
| 3. csomag hossza                     | 120,000 cm |
| 3. csomag súlya                      | 78,656 kg  |

## Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék                                                                                                                                              |
| REACH rendelet                |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                             |
| EU RoHS irányelv              | Megfelel a mentességeknek                                                                                                                                         |
| Higanymentes                  | Igen                                                                                                                                                              |
| Kínai RoHS rendelet           |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                        |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  Igen                                                                          |
| Környezetvédelmi közzététel   |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>                                  |
| Körköröségi profil            |  <a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>                        |
| WEEE                          | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| PVC-mentes                    | Igen                                                                                                                                                              |