


Termékadatlap

Jellemzők

LXD3F7

D40A-D65A működtető tekercs 110 VCA 50/60 Hz



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Termék vagy alkatrész típusa	Védőrelé tekercs
Készülék rövid neve	LXD3
Vezérlő áramkör típus	AC -50/60 Hz
Vezérlőkör feszültség	110 V AC 50/60 Hz
Átlagos ellenállás	42,28 Ohm -20 °C
Zárt áramkör induktanciája	2,5 H
Termék kompatibilitása	LC1D40A...D65A LC1DT60A LC1DT80A
Mechanikai tartósság	6 Mciklus
Üzemelési ráta	3600 cikl/óra - <60 °C

Kiegészítő jellemzők

Tekercseléstechnológia	Beépített fojtó modul nélkül
Vezérlőkör feszültség korlátok	Kidobás: 0,3...0,6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C) Működési: 0,8...1,1 Uc at 50 Hz (at <60 °C) Működési: 0,85...1,1 Uc at 60 Hz (at <60 °C)
Bekapcsolási túláram VA-ban	160 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C) 160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban	15 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) 15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Hővesztesség	4...5 W -50/60 Hz

Környezet

Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-5...60 °C
Nettó súly	0,07 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,600 cm
1. csomag szélessége	5,500 cm
1. csomag hossza	5,500 cm
1. csomag súlya	123,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	30
2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	4,043 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
PVC-mentes	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------