



Fő jellemzők

Termékcsalád	EasyPact
Készülék rövid neve	PM2K2DIDO
Termék vagy alkatrész típusa	Profilsín
Készülék alkalmazás	Opcionális bővítőmodul
Termékcsalád kompatibilitása	Easypact EasyLogic PM2200 PM2210[RETURN]Easypact EasyLogic PM2200 PM2K1AIAO

Kiegészítő jellemzők

[Ui] névleges szigetelési feszültség	2500 V
Kimenetek száma	2 analóg, 4...20 mA
Kimeneti feszültség	12 V AC
Analóg bemenet típusa	Analóg bemenet (impedance <= 300 Ohm)
Bemenetek száma	2 analóg 4...20 mA
Bemeneti feszültség	12...30 V AC
Analóg kimeneti típusa	Analóg kimenet, impedancia <600 Ohm
Szélesség	90,5 mm
Mélység	14,6 mm
Magasság	53 mm
Nettó súly	50 g

Környezet

Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-10...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...70 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,38 cm
1. csomag szélessége	9,91 cm
1. csomag hossza	5,08 cm
1. csomag súlya	0,11 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat

RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ