



Fő jellemzők

Termékcsalád	PowerLogic
Termék vagy alkatrész típusa	Profilsin
Készülék alkalmazás	Opcionális bővítőmodul
Termékcsalád kompatibilitása	Powerlogic PowerLogic PM8000 Powerlogic PowerLogic ION7550 Powerlogic PowerLogic PM3000

Kiegészítő jellemzők

Kimenetek száma	2 C formájú relékimenet
Bemenetek száma	6 digitális
Szélesség	22 mm
Mélység	90,5 mm
Magasság	90,5 mm
Nettó súly	140 g

Környezet

Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C
IP védettségi szint	IP30 conforming to MSZ EN 60529

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	10,0 cm
1. csomag szélessége	12,0 cm
1. csomag hossza	6,0 cm
1. csomag súlya	223,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	15
2. csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	3,7 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	750
3. csomag magassága	95,0 cm
3. csomag szélessége	80,0 cm

3. csomag hossza	120,0 cm
3. csomag súlya	194,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.