

Termékadatlap

Jellemzők

MGN01716

ACTI9 Kapcsolható olvadóbiztosító
szakaszoló, D01 3P-N, 16A



Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti9
Termék neve	Acti9 D0
Termék vagy alkatrész típusa	Kapcsolható olvadóbiztosító szakaszoló
Készülék rövid neve	D01
Pólusok megnevezése	3P+N
Védett pólusok száma	3
Felhasználási kategória	AC-22A megfelel IEC 60947-3

Kiegészítő jellemzők

Névleges áramerősség	16 A
Olvadóbiztosító görbe	GG
Olvadóbiztosító méret	11 x 36 mm
Biztosító méret	D01
[Ue] névleges üzemi feszültség	230...415 V AC 50/60 Hz
Ui névleges szigetelési feszültség	400 V
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
9 mm-es osztások	8
Magasság	88 mm
Szélesség	72 mm
Mélység	74 mm
Mechanikai tartósság	10000 ciklus nyitott
Elektromos élettartam	1500 ciklus
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás 1,5...25 mm ² merev Csavaros csatlakozás 1,5...16 mm ² rugalmas Csavaros csatlakozás 1,5...16 mm ² rugalmas kábelvéggel
Vezeték csupaszítási hossz	14 mm
Meghúzási nyomaték	3 N.m

Környezet

Szabványok	EN 60947-2 IEC 60269-1/2 IEC 60269-3 EN 60947-4-1 IEC 60947-3 IEC 60947-1
Minőségi címkék	VDE
IP védettség szint	IP20
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-5...40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...55 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,000 cm
1. csomag szélessége	7,500 cm
1. csomag hossza	9,000 cm
1. csomag súlya	283,900 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	3
2. csomag magassága	2,780 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	20,000 cm
2. csomag súlya	925,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	36
3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	11,558 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------