

MGU50.037.03Z

UNICA 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági
zsaluval, csavaros bekötés - piros, 16A



Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Termék vagy alkatrész típusa	Csatlakozóaljzat
Esztétikai név	Unica (hagyományos forma)
Készülék bemutatása	Mechanizmus zamak rögzítőkerettel
Készülék felszerelése	Süllyesztett
Aljzatszám	1
Aljzatok pólusainak kiosztása	2P + F
Aljzat szabványától eltérés	Csatlakozóaljzat
Aljzat szabványának leírása	Oldalsó földcsatlakozás
Névleges áram	16 A

Kiegészítő jellemzők

Készülék alkalmazás	Tápegység
Fedél típus	Biztonsági zsaluval
[Ue] névleges üzemi feszültség	250 V
Hálózat típusa	AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Modulok száma	2 modul
Rögzítési mód	M4 csavar rögzítés
Színárnyalat	Piros
Csatlakozások - bekötési pontok	Csavaros bekötések
Kábelkeresztmetszet	0...4 Mm ² - kábel merevsége: rugalmas 0...4 mm ² - kábel merevsége: merev
Minimális terhelésmegszakítási képesség	100 művelet 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,6
Elektromos élettartam	10000 ciklus, cos phi = 0,8
Szigetelési ellenállás	> 5 mOhm -500 V
Dielektromos szilárdság	2000 V
Anyag	PBT (polybutylene terephthalate) GF30: alkatrész PA (polyamide) 6: betét fedlap
Készletenkénti mennyiség	1 darab film
Beágyazási mélység	30 mm
Mélység	40 mm
Szélesség	70,9 mm
Magasság	70,9 mm
Nettó súly	0,0739 kg

Környezet

Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	15...30 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	0...35 °C
IK védettségi fok	IK02
IP védettségi fok	IP20
Környezeti jellemző	Folyékony szappan Alkohol Ablaktisztító folyadék Aceton Benzin Olaj Fehérítő UV-álló

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4 cm
1. csomag szélessége	7,5 cm
1. csomag hossza	7,5 cm
1. csomag súlya	76 g

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------