

MIP12106T

RESI9 MP (Mini Pragma) Kiselosztó, tejüveg hatású átlátszó ajtó, falon kívüli, 1x6 modul, PEN sín, fehér



Fő jellemzők

Termékcsalád	Resi9
Termék neve	Resi9 MP
Termék vagy alkatrész típusa	Szekrény
Szekrény típusa	Moduláris szekrény
Nb of 18 mm modules per row	6
Nb of horizontal rows	1
Type of door	Áttetsző
Szélesség	Külső: 160 mm
Magasság	Külső: 198 mm
Mélység	Külső : 95 mm

Kiegészítő jellemzők

Szekrény szerelése	Felület
9 mm-es osztások	12
Összesen 18 mm-es modulok	6
[In] névleges áram	63 A
A sín típusa	35 mm aszimmetrikus sín
Szerelőlemez leírás	Szerelőlemez nélkül
Kábelbemenet	1 csupasz karima 1 csatorna karima
Csatlakozóblokk funkció	Föld / nulla
A sorkapcsok száma	1 föld (csavart) mellett 4 kimenők 1 nulla (csavart) mellett 4 kimenők
Elosztóblokk kimenők	1 x 16 mm ² esetén föld 1 x 16 mm ² esetén nulla 1 x 6 mm ² esetén föld 1 x 6 mm ² esetén nulla 2 x 10 mm ² esetén föld 2 x 10 mm ² esetén nulla
Szekrény anyaga	Hátsó rész: technikai műanyag Ajtó: technikai műanyag Előlap: technikai műanyag
Belső mélység	74 mm
Szín	Előlap: fehér (RAL 9003) Ajtó: áttetsző
Piaci szegmens	Lakossági Kiskereskedelmi

Környezet

Szabványok	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
Minőségi címkék	IMQ
Tűzellenállási képesség	Ajtó: 650 °C Hátsó rész: 650 °C Előlap: 650 °C
IP védettségi szint	IP40
IK védelmi fokozat	IK07
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...60 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,500 cm
1. csomag szélessége	16,000 cm
1. csomag hossza	20,000 cm
1. csomag súlya	495,300 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	18
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	40,000 cm
2. csomag hossza	60,000 cm
2. csomag súlya	9,756 kg
3. csomag-csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	288
3. csomag magassága	119,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	168,096 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------