

## MIP22106T

RESI9 MP (Mini Pragma) Kiselosztó, tejüveg hatású átlátszó ajtó, süllyesztett, 1x6 modul, PEN sín, komplett, fehér



### Fő jellemzők

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Termékcsalád                 | Resi9                                          |
| Termék neve                  | Resi9 MP                                       |
| Termék vagy alkatrész típusa | Szekrény                                       |
| Szekrény típusa              | Moduláris szekrény                             |
| Nb of 18 mm modules per row  | 6                                              |
| Nb of horizontal rows        | 1                                              |
| Type of door                 | Áttetsző                                       |
| Szélesség                    | Fal: 162 mm<br>Külső: 186 mm                   |
| Magasság                     | Fal: 228 mm<br>Külső: 252 mm                   |
| Mélység                      | Külső : 18 mm<br>Fal : 80 mm<br>Teljes : 98 mm |

### Kiegészítő jellemzők

|                           |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szekrény szerelése        | Süllyesztett                                                                                                                                                                                                                      |
| 9 mm-es osztások          | 12                                                                                                                                                                                                                                |
| Összesen 18 mm-es modulok | 6                                                                                                                                                                                                                                 |
| [In] névleges áram        | 63 A                                                                                                                                                                                                                              |
| A sín típusa              | 35 mm aszimmetrikus sín                                                                                                                                                                                                           |
| Szerelőlemez leírás       | Szerelőlemez nélkül                                                                                                                                                                                                               |
| Kábelbemenet              | Előre vágott lyukak                                                                                                                                                                                                               |
| Csatlakozóblokk funkció   | Föld / nulla                                                                                                                                                                                                                      |
| A sorkapcsok száma        | 1 föld (csavart) mellett 4 kimenők<br>1 nulla (csavart) mellett 4 kimenők                                                                                                                                                         |
| Elosztóblokk kimenők      | 1 x 16 mm <sup>2</sup> esetén föld<br>1 x 16 mm <sup>2</sup> esetén nulla<br>1 x 6 mm <sup>2</sup> esetén föld<br>1 x 6 mm <sup>2</sup> esetén nulla<br>2 x 10 mm <sup>2</sup> esetén föld<br>2 x 10 mm <sup>2</sup> esetén nulla |
| Szekrény anyaga           | Hátsó rész: technikai műanyag<br>Ajtó: technikai műanyag<br>Előlap: technikai műanyag                                                                                                                                             |
| Belső mélység             | 76 mm                                                                                                                                                                                                                             |
| Szín                      | Előlap: fehér (RAL 9003)<br>Ajtó: áttetsző                                                                                                                                                                                        |
| Piaci szegmens            | Lakossági<br>Kiskereskedelmi                                                                                                                                                                                                      |

## Környezet

|                                             |                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Szabványok                                  | IEC 61439-1<br>IEC 61439-3<br>IEC 60670-1<br>IEC 60670-24 |
| Minőségi címkék                             | IMQ                                                       |
| Tűzellenállási képesség                     | Ajtó: 650 °C<br>Hátsó rész: 650 °C<br>Előlap: 650 °C      |
| IP védettségi szint                         | IP40                                                      |
| IK védelmi fokozat                          | IK07                                                      |
| Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -25...60 °C                                               |

## Csomagolási egység

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE        |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1          |
| 1. csomag magassága                  | 9,700 cm   |
| 1. csomag szélessége                 | 18,600 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 25,200 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 584,000 g  |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1        |
| Egységek száma 2. csomagban          | 12         |
| 2. csomag magassága                  | 52,000 cm  |
| 2. csomag szélessége                 | 30,000 cm  |
| 2. csomag hossza                     | 40,000 cm  |
| 2. csomag súlya                      | 7,818 kg   |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | P12        |
| Egységek száma 3. csomagban          | 192        |
| 3. csomag magassága                  | 117,000 cm |
| 3. csomag szélessége                 | 80,000 cm  |
| 3. csomag hossza                     | 120,000 cm |
| 3. csomag súlya                      | 135,000 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                                    |                                                                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot           | Green Premium termék                                                                                                             |
| REACH rendelet                     |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>            |
| EU RoHS irányelv                   | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)                                                          |
| Higanymentes                       | Igen                                                                                                                             |
| Kínai RoHS rendelet                |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>       |
| RoHS korlátozás alóli kivétel      |  <a href="#">Igen</a>                         |
| Környezetvédelmi közzététel        |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a> |
| Körkörösségi profil                | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                            |
| Halogéntartalomra vonatkozó adatok | Halogénmentes termék                                                                                                             |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|