

MTN565219

MERTEN ARGUS 220° basic mozgásérzékelő, falra kívüli, IP55



Fő jellemzők

Termékcsalád	Merten System Design
Termék vagy alkatrész típusa	Jelenlétérzékelő
Készülék bemutatása	Komplett termék
Színárnyalat	Polárfehér (RAL 9010)

Kiegészítő jellemzők

Készülék alkalmazás	Világítás
Technológia típusa	Elektronikus
Készülék felszerelése	Falra kívül
Anyag	Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
Felületkezelés	Fényes
[Ue] névleges üzemi feszültség	230 V
Hálózat típusa	AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Névleges áram	16 A
Védelem típusa	Kúszóáram zóna védelem
Érzékelési szög	220°
Fényerősség beállítása	3...1000 lux
Késleltetési idő tartomány	2...120 H
Szerelési magasság	2,5 m
IP védettség fok	IP55

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	10,100 cm
1. csomag szélessége	14,400 cm
1. csomag hossza	18,200 cm
1. csomag súlya	446,000 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	30,700 cm
2. csomag szélessége	33,900 cm
2. csomag hossza	40,300 cm
2. csomag súlya	5,806 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------