

MTN5760-6034

MERTEN Szobatermosztát, kapcsolóval, 250 V
AC, 10 A, D-Life, antracit



Fő jellemzők

Termékcsalád	Merten System Design
Termék neve	System Design
Termék vagy alkatrész típusa	Termosztát
Készülék bemutatása	Mechanism with cover plate
Színárnyalat	Antracit

Kiegészítő jellemzők

Készülék felszerelése	Süllyesztett
Rögzítési mód	Csavarokkal
Készülék alkalmazás	Room
Technológia típusa	Elektromechanikus
Termék specifikus alkalmazás	Heating
Rendelkezésre álló funkció	Termikus visszacsatolással Hőmérséklet érzékelővel Központi bemenettel
Hiszterézis	0,5 K
Érintkezők típusa és összetétele	1 NO
Névleges áramerősség	10 A (ohmos terhelésen terhelés) 4 A (induktív töltéskor terhelés) $\cos \phi = 0,6$
[Ue] névleges üzemi feszültség	230 V
Hálózat típusa	AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Bekötési pontok száma	8 rugós bekötés
Anyag	Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
IP védettségi fok	IP20
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	47 mm

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,900 cm
1. csomag szélessége	7,700 cm
1. csomag hossza	7,700 cm
1. csomag súlya	88,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	40
2. csomag magassága	20,000 cm
2. csomag szélessége	30,800 cm

2. csomag hossza	40,300 cm
2. csomag súlya	3912,000 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen