

MUR34201

MUREVA Styl Billentyű, csengőjellel,
antracitszürke



Fő jellemzők

Termékválaszték	Mureva Styl
Billentyűk száma	1
Színárnyalat	Szürke (RAL 7016)

Kiegészítő jellemzők

Készülék felszerelése	Falon kívül Süllyesztett
Működtetőszerkezet	Billentyű
A használat feltétele	Beltéri/kültéri
Anyag	ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) PPA (poliftalamid)
Jelölés	Csengőjel
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Magasság	70 mm
Szélesség	70 mm
Mélység	14 mm

Környezet

Minőségi címkék	NF AENOR CE EAC
IP védettség fok	IP55
IK védettség fok	IK08
Tűzkésleltetés	Önkiló 650 °C megfelel IEC 60695-2-1
Szabványok	EN 60669-1:1999+A1+A2
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-5...40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...55 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,0 cm
1. csomag szélessége	10,0 cm
1. csomag hossza	10,0 cm
1. csomag súlya	17,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	8,0 cm
2. csomag szélessége	16,0 cm
2. csomag hossza	39,5 cm
2. csomag súlya	262,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	60
3. csomag magassága	30,0 cm
3. csomag szélessége	40,0 cm
3. csomag hossza	60,0 cm
3. csomag súlya	2,38 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Sustainable packaging	Yes
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen