

MUR39024

MUREVA Styl Váltókapcsoló, fényjelzős,
polárfehér



Fő jellemzők

Termékválaszték	Mureva Styl
Készülék bemutatása	Mechanizmus
Technológia típusa	Elektromechanikus
Billentyűk száma	1
Színárnyalat	Fehér (RAL 9003)

Kiegészítő jellemzők

Készülék felszerelése	Falon kívül Süllyesztett
Kapcsolási funkció	Váltó
Működtetőszerkezet	Billentyű
Névleges áram	10 AX
Terhelés típusa	Energiatakarékos lámpák ballasztal: 100 W
[Ue] névleges üzemi feszültség	250 V AC
Helyi jelzés	LED (kék)
Led current consumption	0.15 mA -250 V
A használat feltétele	Beltéri/kültéri
Anyag	ABS (akrilonitril-butadién-sztirol) SEBS (styrene ethylene butylene styrene) Sárgaréz
Rögzítési mód	Csavarokkal
Szorítócsatlakozási kapacitás	1.5...25 mm ² esetén merev vezeték(ek) 1.5...25 mm ² esetén sodrott vezeték(ek) 1.5...25 mm ² esetén rugalmas vezeték(ek)
Vezetékhoosszúság	13 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	40 mm

Környezet

Minőségi címkék	AENOR NF EAC CE
IP védettségi fok	IP55
IK védettségi fok	IK08
Tűzkésleltetés	Önkioltó 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Szabványok	EN 60669-1:1999+A1+A2
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-5...40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...55 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,5 cm
1. csomag szélessége	7,1 cm
1. csomag hossza	7,1 cm
1. csomag súlya	55 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	8 cm
2. csomag szélessége	16,2 cm
2. csomag hossza	39,5 cm
2. csomag súlya	644 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	60
3. csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	40 cm
3. csomag hossza	60 cm
3. csomag súlya	4,704 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Sustainable packaging	Yes
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre