



Fő jellemzők

Termékcsalád	ClimaSys
Termék neve	ClimaSys CA
Termék vagy alkatrész típusa	Plombálható fedél
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Termikus menedzsment tartozék

Kiegészítő jellemzők

Szerelési hely	A szekrényen
Rögzítési mód	Csavarokkal
Termékcsalád kompatibilitása	ClimaSys ClimaSys DT elektromágneses zavarvédelmi tömlő
Készülék összetétel	1 takarólemez 1 szűrő
Anyag	Rozsdamentes acél 304L
Kivágási méretek	223 x 223 mm
Magasság	Külső: 350 mm
Szélesség	Külső: 305 mm
Mélység	Külső: 80 mm

Környezet

IP védettségi fok	IP55
-------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	15,5 cm
1. csomag szélessége	33,5 cm
1. csomag hossza	37,0 cm
1. csomag súlya	3,17 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	42
2. csomag magassága	120,0 cm
2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	133,14 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------