



Fő jellemzők

Termékcsalád	ClimaSys
Termék neve	ClimaSys CU
Termék vagy alkatrész típusa	Ellenállásos hevítő ventilátorral
Teljesítménytartomány	10 W
Bemeneti feszültség	12...24 V DC
Villamos csatlakozás	2 csavaros sorkapocs-blokk 2.5 x 3 mm²

Kiegészítő jellemzők

Működési helyzet	Függőleges
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-40...70 °C
IP védettségi fok	IP20
Elektromos szigetelési osztály	II. osztály
Terméktanúsítványok	VDE
Anyag	Tartókeret: extrudált alumínium Fedél: műanyag
Magasság	Külső: 98 mm
Szélesség	Külső: 38 mm
Mélység	Külső : 75 mm
A használat feltétele	Légmenetesen zárt szekrény Fűtés Beépített Ethernet port
Rögzítési mód	Csíptetőkkal
Rögzítés	35 mm DIN sín

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,5 cm
1. csomag szélessége	8 cm
1. csomag hossza	11,5 cm
1. csomag súlya	176 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 2. csomagban	80
2. csomag magassága	16 cm
2. csomag szélessége	29 cm
2. csomag hossza	37 cm
2. csomag súlya	14,08 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------