


NSYCRN106300P

Elosztószekrény teli ajtóval és szerelőlappal
1000x600x300



Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Termék neve	Spacial CRNG
Application	Többcélú
Category	Kompakt szekrény
Szekrény névleges magassága	1000 mm
Szekrény névleges szélessége	600 mm
Szekrény névleges mélysége	300 mm
Szerelési anyagok típusa	Falra szerelhető
Készülék összetétel	1 test rögzíthető vakanyával 1 kábelvezető tartó 1 ajtó zárral 1 szerelőlemez pánt
Ajtó típusa	Sima
Szerelőlemez leírás	Teli

Kiegészítő jellemzők

Body type	Dupla profilal hegesztett, védett lezárt területet képezve Oldalak egyetlen gyártó részéből készülnek
Ajtók száma	Előlap: 1 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal	Megfordítható (120 °)
Zárolási típus	3 mm-es kétrudas zár
Tömbszelence lemez típus	Szabványos
Hozzáférés a működtetéshez	Első rész
Levehető alkatrészek	Ajtó csuklópántokkal Kábel tömítőlemez csavarokkal Szerelőlemez rögzítő készlettel
Anyag	Szekrény: acél Szerelőlap: galvanizált acél
Felületkezelés	Szekrény: epoxy-polyester powder
Szín	Szekrény: szürke (RAL 7035)
Szabványok	IEC 62208
Terméktanúsítványok	UL-Aex[RETURN]cULus[RETURN]DNV Marine
Nettó súly	38,2 kg

Környezet

IP védettség szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat	IK10 megfelel IEC 62262

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	32,500 cm
1. csomag szélessége	62,500 cm
1. csomag hossza	101,000 cm
1. csomag súlya	35,000 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAM
Egységek száma 2. csomagban	9
2. csomag magassága	220,000 cm
2. csomag szélessége	100,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	378,799 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------