



Fő jellemzők

Termékcsalád	ClimaSys
Termék neve	ClimaSys CU
Termék vagy alkatrész típusa	Gumicsizma
Teljesítménytartomány	350 W 500 W
Bemeneti feszültség	230 V AC 50/60 Hz
Villamos csatlakozás	2 csavaros sorkapocs-blokk 2.5 x 3 mm ²

Kiegészítő jellemzők

Működési helyzet	Függőleges
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-40...70 °C
Hőmérséklet beállítási tartomány	0...60 °C
IP védettségi fok	IP20
Terméktanúsítványok	UL-Aex[RETURN]VDE
Magasság	150 mm
Szélesség	155 mm
Mélység	215 mm
A használat feltétele	Légmenetesen zárt szekrény Beépített Ethernet port
Rögzítési mód	Csíptetőkkal
Rögzítés	35 mm DIN sín

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	15,0 cm
1. csomag szélessége	15,5 cm
1. csomag hossza	22,0 cm
1. csomag súlya	1,02 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja

Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia	
Garancia	18 months