



Áttekintés

Átfutási idő	Általában négy héten belül kiszállítják
--------------	---

Fő jellemzők

Termékcsalád	ClimaSys
Termék neve	ClimaSys DT
Termék vagy alkatrész típusa	Ventilátor doboz rács és szűrő nélkül
Type of filter	Szabványos
Flow rate	0.85...1.1 Us: 300 m ³ /h at 50 Hz 0.85...1.1 Us: 350 m ³ /h at 60 Hz
[Us] névleges betáplálási feszültség	75...126 V
Bemeneti feszültség	115 V 50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Absorbed power	36 W 50 Hz 36 W 60 Hz
[In] névleges áram	0,35 A 50 Hz 0,32 A 60 Hz
Noise level < at	55...56 dB
Csapágy típusa	Golyó
Magasság	Külső: 268 mm
Szélesség	Külső: 248 mm
Mélység	Külső : 116 mm
Kivágási méretek	223 x 223 mm
Nettó súly	1,3 kg
Anyag	Kimeneti rács: injektált termoplasztikus (ASA PC)
Szín	Kimeneti rács: szürke (RAL 7035)
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-10...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Maximális nyomás	158 Pa 0,2 s-ig
Csatlakozások - bekötési pontok	Faston csatlakozók
IP védettség szint	IP54

Készülék összetétel	1 axiális motor 2 védőrács: első és hátsó felületeken 1 szűrő: axiális motor eleje 1 kimeneti rács: első rész 1 kivágott fogantyú 1 hálózati csatlakozószinór
A használat feltétele	Az áramlási sebesség a munkaponttól függ, lásd ProClima szoftver A környezetnek viszonylag tisztának kell lennie A külső hőmérsékletnek 5°C-kal alacsonyabbnak kell lennie a belső hőmérsékletnél A szűrőt rendszeresen tisztítani és cserélni kell Túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	18,5 cm
1. csomag szélessége	25 cm
1. csomag hossza	27,5 cm
1. csomag súlya	1,72 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	64
2. csomag magassága	120 cm
2. csomag szélessége	80 cm
2. csomag hossza	120 cm
2. csomag súlya	126 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------