



Fő jellemzők

Termékcsalád	ClimaSys
Termék neve	ClimaSys DT
Termék vagy alkatrész típusa	Ventilátormotor
Flow rate	Szabad áramlási sebesség szűrő vagy rács nélkül: 35 m3/h at 50 Hz
Bemeneti feszültség	115 V 50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Absorbed power	16 W 50 Hz 14 W 60 Hz
Noise level < at	32 dB
Magasság	Külső: 80 mm
Szélesség	Külső: 80 mm
Mélység	Külső: 25 mm
Kivágási méretek	Ø 78 mm
Készülék összetétel	1 axiális motor

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,0 cm
1. csomag szélessége	10,0 cm
1. csomag hossza	10,0 cm
1. csomag súlya	150,0 g

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------