



Fő jellemzők

Termékcsalád	ClimaSys
Termék neve	ClimaSys DT
Termék vagy alkatrész típusa	Felvonófüke vezérlődoboz
Termékcsalád kompatibilitása	Prisma Prisma P Prisma Prisma PH Prisma Prisma P Acti 9 szekrény
Type of filter	G2
Flow rate	Kiegészítő 2 – 12 kHz közötti EMC szűrő nélkül: 350 m ³ /h Szabad áramlási sebesség szűrő vagy rács nélkül: 575 m ³ /h at 50 Hz
Bemeneti feszültség	230 V 50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Absorbed power	85 W
Noise level < at	64 dB
Magasság	Külső: 96 mm
Szélesség	Külső: 340 mm
Mélység	Külső : 340 mm
Kivágási méretek	228 x 228 mm
Anyag	Védőburok: acél
Szín	Védőburok: szürke (RAL 7035)
IP védettségi szint	IP54
Készülék összetétel	1 védőburok: szekrény teteje 1 ventilátordoboz 1 rögzítőelemek

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	12,0 cm
1. csomag szélessége	35,0 cm
1. csomag hossza	35,0 cm
1. csomag súlya	6,066 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 2. csomagban	60
2. csomag magassága	103,0 cm
2. csomag szélessége	105,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	377,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------