



Fő jellemzők

Termékcsalád	ClimaSys
Termék neve	ClimaSys DT
Termék vagy alkatrész típusa	Ventilátor doboz rács és szűrő nélkül
Type of filter	Szabványos
Flow rate	0.85...1.1 Us: 79 m3/h
[Us] névleges betáplálási feszültség	25...55.2 V
Bemeneti feszültség	48 V DC

Kiegészítő jellemzők

Absorbed power	8 W
[In] névleges áram	0,173 A
Noise level < at	46...49 dB
Csapágy típusa	Golyó
Magasság	Külső: 170 mm
Szélesség	Külső: 150 mm
Mélység	Külső : 62 mm
Kivágási méretek	125 x 125 mm
Nettó súly	0,48 kg
Anyag	Kimeneti rács: injektált termoplasztikus (ASA PC)
Szín	Kimeneti rács: szürke (RAL 7035)
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-10...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Maximális nyomás	50 Pa 0,2 s-ig
Csatlakozások - bekötési pontok	Kábel
IP védettségi szint	IP54
Készülék összetétel	1 axiális motor 2 védőrács: első és hátsó felületeken 1 szűrő: axiális motor eleje 1 kimeneti rács: első rész 1 kivágott fogantyú 1 hálózati csatlakozózsín
A használat feltétele	A környezetnek viszonylag tisztának kell lennie A szűrőt rendszeresen tisztítani és cserélni kell A külső hőmérsékletnek 5°C-kal alacsonyabbnak kell lennie a belső hőmérsékletnél Túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem Az áramlási sebesség a munkaponttól függ, lásd ProClima szoftver

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,5 cm
1. csomag szélessége	15,5 cm
1. csomag hossza	18,0 cm

1. csomag súlya	520,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 2. csomagban	20
2.csomag magassága	40,0 cm
2. csomag szélessége	40,0 cm
2. csomag hossza	60,0 cm
2. csomag súlya	10,4 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------