



Fő jellemzők

Termékválaszték	Spacial SF
Készülék alkalmazás	Többcélú
Termék vagy alkatrész típusa	1 nyomásmérő szelence elosztódoboz
Szekrény típusa	Üres szekrény
Mellső burkolat típusa	Alacsony sima fedél
Szín	Világosszürke (RAL 7035)

Kiegészítő jellemzők

Szekrény névleges magassága	256 mm
Szekrény névleges szélessége	206 mm
Szekrény névleges mélysége	93 mm
Szekrény szerelése	Falra szerelt
Készülék összetétel	1 test rögzíthető vakanyával 1 takarólemez 1 fedőcsavar
Fedél rögzítés	Csavar
Anyag	Acél
Felületkezelés	Epoxy-polyester powder
Nettó súly	1,79 kg

Környezet

Szabványok	IEC 62208
IP védettségi szint	IP55 megfelel MSZ EN 60529
IK védettségi fok	IK07 conforming to IEC 62262

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	12,000 cm
1. csomag szélessége	23,500 cm
1. csomag hossza	28,000 cm
1. csomag súlya	1,775 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAM
Egységek száma 2. csomagban	24
2. csomag magassága	45,000 cm
2. csomag szélessége	100,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	55,600 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre