



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Szerelési tartozék
Application	Modulating heat Többcélú
Termék vagy alkatrész típusa	Kocsiszerkezet földelő készlet
Készülék rövid neve	DLS
For enclosure nominal dimensions	-
Szerelési hely	Szekrény előlő része
Termékcsalád kompatibilitása	Thorsman Thalassa PLD Thorsman Thalassa PLA
Készülék összetétel	1 alváz szerkezet 1 nyitott szerkezet 1 műanyag csavar 5 előlapok 35 mm-es DIN sínrel
További információ	IP2X nem érvényes amennyiben a váz 67mm-en van rögzítve

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Homloklap: öntött szigetelő Alváz szerkezet és sínek: galvanizált acél
Szín	Homloklap: szürke (RAL 7035)
Rögzítési mód	Rögzítő készlettel - elől támaszokkal elhelyezés
Beállítás	40 - 85 mm-es magasságban esetén DIN sín
A vízszintes sorok száma	5
Összesen 18 mm-es modulok	165
Előlap típusa	Sima és kivágott lemezek
Kivágások száma	5 kivágás
Magasság	1000 mm
Szélesség	750 mm

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	14,0 cm
1. csomag szélessége	42,1 cm
1. csomag hossza	93,2 cm
1. csomag súlya	4,3 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre