



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa	Ajtó
Application	Többcélú
For enclosure nominal dimensions	-
Szerelési hely	Mellső oldal
Termékcsalád kompatibilitása	Thorsman Thalassa PLM
Készülék összetétel	1 ajtó 1 fogantyú 4 rögzítőgyűrű

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Acéllemez
Szín	Szürke (RAL 7035)
Felületkezelés	Poliészter por
Zárolási típus	Csavaronként
Retesek száma	2
Ajtó típusa	Belső sima
Ajtónyitási oldal	Megfordítható (110 °)
Magasság	Magvasminta: 248 mm
Szélesség	Magvasminta: 165 mm
Mélység	Rendelkezésre álló mélység a tokozat ajtaja között : 26 mm Rendelkezésre álló mélység a hátsó rész között : 62 mm

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,5 cm
1. csomag szélessége	22,0 cm
1. csomag hossza	29,0 cm
1. csomag súlya	1,32 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	20
2. csomag magassága	120 cm
2. csomag szélessége	45 cm
2. csomag hossza	29 cm
2. csomag súlya	27 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre