



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa	Ajtó
Application	Többcélú
For enclosure nominal dimensions	-
Szerelési hely	Mellső oldal
Termékcsalád kompatibilitása	Thorsman Thalassa PLD
Készülék összetétel	1 ajtó Rögzítőelemek mágnes

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Alumínium
Szín	Szürke (RAL 7035)
Zárolási típus	Zár, 5 mm-es dupla rudas
Reteszek száma	2
Ajtó típusa	Belső sima
Ajtónyitási oldal	Bal (110 °)
Magasság	898 mm
Szélesség	648 mm
Mélység	Rendelkezésre álló mélység a tokozat ajtaja között : 30 mm

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,500 cm
1. csomag szélessége	66,500 cm
1. csomag hossza	91,000 cm
1. csomag súlya	5,469 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	15
2. csomag magassága	90,000 cm
2. csomag szélessége	80,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	94,035 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre