

# NSYPLAZT1054G

Poliészter szekrény védőtetővel+magasító  
kerettel



## Fő jellemzők

|                              |                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékcsalád                 | Thorsman                                                                                                         |
| Termék neve                  | Thalassa PLD                                                                                                     |
| Enclosure type               | Többcélú                                                                                                         |
| Termék vagy alkatrész típusa | Megfelelő szekrény                                                                                               |
| Version                      | PLD                                                                                                              |
| Nominal height               | 1000 mm                                                                                                          |
| Nominal width                | 500 mm                                                                                                           |
| Nominal depth                | 420 mm                                                                                                           |
| Szekrény szerelése           | Álló kivitelű                                                                                                    |
| Készülék összetétel          | 1 felső lemez<br>1 doboz<br>2 oldalsó felosztás<br>1 hátsó rész<br>1 ajtó(k)<br>1 védőkupak<br>1 porcelán alátét |

## Kiegészítő jellemzők

|                                |                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Test típusa                    | Nyitott felső és alsó rész oldalsó részekkel összeszerelve                         |
| Ajtó típusa                    | Sima első rész                                                                     |
| Ajtók száma                    | 1 ajtó(k)                                                                          |
| Ajtónyitási oldal              | Megfordítható (180 °)                                                              |
| Retesz típusa                  | 4-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel                                |
| Hozzáférés a működtetéshez     | Első rész<br>Alsó rész<br>Felső rész<br>Hátsó rész                                 |
| Levehető alkatrészek           | Ajtó csuklópántokkal<br>Hátsó panel rögzítő készlettel<br>Fedél rögzítő készlettel |
| Anyag                          | Üvegszállal erősített poliészter                                                   |
| Szín                           | Szürke (RAL 7035)                                                                  |
| Szabványok                     | IEC 62208                                                                          |
| Terméktanúsítványok            | VFI-SS-111                                                                         |
| Elektromos szigetelési osztály | II. osztály                                                                        |

## Környezet

|                                             |                                                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| IP védettségi szint                         | IP44 megfelel MSZ EN 60529 (opcióban csatlakozók árnyékolással opcióként) |
| IK védelmi fokozat                          | IK10 megfelel IEC 62262 (lapraszerelt)                                    |
| Tűzellenállási képesség                     | 960 °C megfelel IEC 62208                                                 |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -35...90 °C                                                               |

### Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 110,5 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 53,0 cm   |
| 1. csomag hossza                     | 45,0 cm   |
| 1. csomag súlya                      | 29,306 kg |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | PAM       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 4         |
| 2. csomag magassága                  | 120 cm    |
| 2. csomag szélessége                 | 100 cm    |
| 2. csomag hossza                     | 126 cm    |
| 2. csomag súlya                      | 128 kg    |

### Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék                                                                                                           |
| REACH rendelet                |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>            |
| EU RoHS irányelv              | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)                                                        |
| Higanymentes                  | Igen                                                                                                                           |
| Kínai RoHS rendelet           |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>       |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  <a href="#">Igen</a>                         |
| Környezetvédelmi közzététel   |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a> |
| Körkörösségi profil           | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                          |