



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thorsman
Termék neve	Thalassa PLM
Készülék rövid neve	PLMEX
Enclosure type	Többcélú
Category	Kompakt szekrény
Nominal height	847 mm
Nominal width	636 mm
Nominal depth	300 mm
Szekrény szerelése	Falra szerelt
Készülék összetétel	1 test rögzíthető vakanyával 1 ajtó 1 fogantyú biztonsági kulccsal
Ajtó típusa	Sima
Zárolási típus	3-pontos retesz, fogantyú 1242E biztonsági kulccsal

Kiegészítő jellemzők

Retesek száma	1
Szerelőlemez leírása	Szerelőlemez nélkül
Hozzáférés a működtetéshez	Első rész
Levehető alkatrészek	Ajtó csuklópántokkal
Anyag	Üvegszállal erősített poliészter
Szín	Szürke (RAL 7035)
Elektromos szigetelési osztály	II. osztály

Környezet

IP védettségi szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat	IK10 megfelel IEC 62262
Tűzellenállási képesség	960 °C megfelel IEC 62208
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-40...80 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	66,0 cm
1. csomag szélessége	33,0 cm
1. csomag hossza	87,0 cm
1. csomag súlya	18,6 kg
2. csomag-csomagolási egység típusa	PAM
Egységek száma 2. csomagban	8
2. csomag magassága	120 cm
2. csomag szélessége	100 cm
2. csomag hossza	199 cm
2. csomag súlya	157 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre