




Fő jellemzők

Termékcsalád	Thorsman
Termék vagy alkatrész típusa	Ajtó választókapcsoló
Application	Többcélú
Nominal dimensions of the housing	-
Szerelési hely	Ajtó és szekrény
Tartománykompatibilitás	Thorsman PLA összes verzió
Készülék összetétel	Rögzítőelemek 1 x rögzítő

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Galvanizált acél
Rögzítési mód	Rögzítő készlettel - szekrény felépítményen elhelyezés Rögzítő készlettel - ajtó súllyesztékeken elhelyezés
Működési szög	90 ° 120 °
Nyitógépezet	Mechanikai rendszer

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,500 cm
1. csomag szélessége	13,000 cm
1. csomag hossza	22,000 cm
1. csomag súlya	444,500 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	33
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	15,088 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	264
3. csomag magassága	45,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	132,708 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------